



DIGITALE AUSWUCHTMASCHINE STEPLINE 6400

EFFIZIENZ IM WERKSTATTALLTAG

Präzision, Geschwindigkeit und einfache
Bedienung – jederzeit unter Kontrolle.

Die Maschine integriert
automatische Messsysteme, eine
klare digitale Benutzeroberfläche
und einen ergonomischen
Arbeitsplatz, wodurch jede
Arbeitsphase schneller,
intuitiver und effizienter wird.



NEUHEIT

Allgemeine Merkmale

Digitales Display und integrierte Gewichtablage

Hochauflösendes digitales Display mit **moderner und intuitiver Benutzeroberfläche**, entwickelt für eine klare und unmittelbare Anzeige der Auswuchtdaten. Die funktionale und gut organisierte Gewichtablage aus widerstandsfähigem Material bietet einen **praktischen Platz zur Ordnung von Gewichten und Zubehör**, wodurch Effizienz und Arbeitsablauf verbessert werden.



Auto-Selecting Digital Gauge

Das **AUTO SELECTING DIGITAL GAUGE** System erkennt automatisch den **Abstand und den Felgendurchmesser bis zu 26"** und wählt das entsprechende Auswuchtprogramm. Die Anbringung der Klebegewichte kann manuell in der 12 Uhr- oder 6 Uhr-Position erfolgen, im Assistenzmodus über den integrierten Gewichtshalter-Clip oder mit Unterstützung des optionalen Laserpointers auf 6 Uhr, wodurch die Arbeit einfacher und geführt wird.



CLIP

LASER

Automatische felgenbreitenmessung

Das **Felgenbreitenmessgerät TE-D** (optional) ermöglicht die automatische Messung der Felgenbreite, vereinfacht den Prozess und reduziert die Arbeitszeit.





Beleuchtung und Bedienunterstützung

Das **Laser & LED Kit** (optional) beleuchtet das Innere der Felge und verbessert die Sicht während der Reinigungs- und Gewichts-anbringungsarbeiten.

Der Laser Line-Pointer zeigt präzise den Anbringungspunkt auf 6 Uhr an und erleichtert die Arbeit des Bedieners.

Schnelles spannen des rades

Die **Fußbremse** (optional) ermöglicht ein schnelles Blockieren des Rades und erleichtert die Positionierung sowie das Anbringen der Gewichte.



Schutzhaube

Die Maschine wird mit **Radschutzhaube und automatischem Messlauf** geliefert. Eine Version ohne Schutzhaube ist ebenfalls für Märkte verfügbar, in denen dies zulässig ist.

